

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 850 mm, Bamboeblad,
Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922021 2000
GTIN	4062406083168
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 x paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, 1 x achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Serie	vario Basic
Hoogte	850 mm
Gewicht	86 kg
Materiaal werkblad	Bamboe
Werkblad dikte	50 mm

Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 2000 mm	927140 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000