

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922024 2000
GTIN	4062406083199
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Gewicht	86 kg
Serie	vario Basic
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Hoogte	850 mm

Werkblad lengte	2000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 2000 mm	927140 2000
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800