

Garant
Duikfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/3mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	55 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Rampinghoek α_{max}	5,65 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	78 mm
Helicoïdaal frezen a_p	8 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	30,34 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7