

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922034 2000
GTIN	4062406083281
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Serie	vario Basic
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	87 kg

Werkblad lengte	2000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 2000 mm	927140 2000
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1