

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922037 2000
GTIN	4062406083311
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar versterkingsplaten.

**Levering:**

2 × werkbankpoten, 1 × paar versterkingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Hoogte	950 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Serie	vario Basic
Werkblad diepte	750 mm

Materiaal werkblad	Eluplan
Gewicht	87 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 2000 mm	926241 2000
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 2000 mm	927140 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1