

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922037 1500
GTIN	4062406083304
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 x paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, 1 x achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Gewicht	69 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Materiaal werkblad	Eluplan

Serie	vario Basic
Hoogte	950 mm
Werkblad diepte	750 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500
Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 1500 mm	927140 1500
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900