

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 12x20G, Bladlengte: 1500/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922044 1500/2
GTIN	4062406083403
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm

Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Serie	vario
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	82 kg
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Aantal lades	2
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500