

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 12x20G, Bladlengte: 1500/3mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922044 1500/3
GTIN	4062406083410
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	92 kg

Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	3
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Hoogte	850 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1