

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 12x20G, Bladlengte: 1000/3mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922047 1000/3
GTIN	4062406083458
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal lades	3
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Gewicht	78 kg
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1000 mm	926241 1000
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800