

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 2000/3mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922054 2000/3
GTIN	4062406083618
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing breedte	400 mm
Werkblad dikte	50 mm

Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Hoogte	950 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	3
Gewicht	107 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige breedte in G	12
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000