

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 12x20G, Bladlengte: 1500/2mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 922057 1500/2 |
| GTIN | 4062406083649 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

| | |
|--------|--------|
| Hoogte | 950 mm |
|--------|--------|

| | |
|--|--|
| Ladenbehuizing hoogte | 300 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 225 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 12 |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Lades nuttige breedte | 300 mm |
| Ladenbehuizing diepte | 650 mm |
| Aantal lades | 2 |
| Werkblad lengte | 1500 mm |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 |
| Ladenbehuizing breedte | 400 mm |
| Serie | vario |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Werkbank hoogte | 950 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Bladdikte | 50 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 12×20G |
| Producttype | Werkbank |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| lade Fronthoogte lade 150 mm | 927500 150 |
| lade Fronthoogte lade 75 mm | 927500 75 |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm | 926241 1500 |
| Werkbankpoot Hoogte 900 mm | 927000 900 |
| Verstevigingsplaat Type 1 | 927122 1 |
| Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2 | 927300 300/2 |