

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1000/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922054 1000/3
GTIN	4062406083571
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

**Levering:**

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	79 kg
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	950 mm
Serie	vario
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal lades	3
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

---

**Accessoires**

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 1000 mm	926081 1000
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3