

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 12x20G, Bladlengte: 1000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	12
Gewicht	69 kg
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Hoogte	950 mm
Werkblad diepte	750 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal lades	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1000 mm	926241 1000
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900