

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 12×20G,
Bladlengte: 1000/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922121 1000/6
GTIN	4062406083687
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Gewicht	103 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	6
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1000 mm	926001 1000
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927300 800/6
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1