

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922531 1500
GTIN	4062406084141
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladesbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
----------------------------	----

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aantal lades	1
Hoogte	950 mm
Serie	vario
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Gewicht	103 kg
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1