

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922524 1000
GTIN	4062406084073
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 125

**Levering:**

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	1
Gewicht	87 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Lades nuttige breedte in G	20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1000 mm	926081 1000
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1