

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922521 1500
GTIN	4062406084059
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
---------------------------	----

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	102 kg
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Aantal lades	1
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Hoogte	850 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500