

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922537 1500
GTIN	4062406084202
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 125

**Levering:**

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte in G	20
----------------------------	----

Hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	125 mm
Gewicht	103 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing hoogte	200 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Aantal lades	1
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Serie	vario
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900