

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1500/6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922124 1500/6
GTIN	4062406083748
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigungsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigungsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige breedte	300 mm
Gewicht	117 kg
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Serie	vario
Hoogte	850 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal lades	6
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927300 800/6