

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1000/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922134 1000/7
GTIN	4062406083854
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Levering:**

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal lades	7
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	950 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Serie	vario
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige breedte	300 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Gewicht	113 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

---

**Accessoires**

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/7	927300 900/7
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1000 mm	926081 1000