

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 12x20G, Bladlengte: 1000/6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922137 1000/6
GTIN	4062406083885
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Levering:

1 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	300 mm
Gewicht	107 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Werkblad lengte	1000 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Serie	vario
Hoogte	950 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal lades	6
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927300 900/6
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1000 mm	926241 1000