

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 12x20G, Bladlengte: 1500/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922134 1500/6
GTIN	4062406083861
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Levering:**

1 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte in G	20
---------------------------	----

Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Serie	vario
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Gewicht	121 kg
Werkblad dikte	50 mm
Hoogte	950 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal lades	6
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927300 900/6
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1