


Garant**SOGX 060305, HB6535, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Voeding f: 0,06 - 0,12 mm/omw.

Technische beschrijving

Serie	POWER DRILL
Type	UNI
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Soort	HB6535
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,06 - 0,12 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		