

3M**Schuurband Cubitron™ II 947A, 13×457 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558428 60
GTIN	4046719880683
Artikelklasse	53S

Omschrijving**Uitvoering:**

Cubitron™ II schuurband 947A met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op lichte X-weefseldrager. Flexibele schuurband voor veeleisende schuurwerkzaamheden op **met de hand geleide machines** en **langebandmachines**. Koel slijpend door slijphulpmiddel.

X-linnen (flexibel) voor **met de hand geleide machines** en langebandmachines.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals **edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium**, aluminium.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
---------------	----

Serie	Cubitron™II 947A
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	13 mm
Schuurband lengte	457 mm
Productnaamattribuut	13×457 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Uni	geschikt		
droog	geschikt		