

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922624 2000/3
GTIN	4062406084455
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100

**Levering:**

2 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Aantal lades	3
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Gewicht	133 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	850 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3