

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 1500/4mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922667 1500/4
GTIN	4062406084653
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 125

Levering:

2 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte in G	20

Gewicht	130 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	4
Werkblad lengte	1500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	850 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500