

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1000/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922661 1000/4
GTIN	4062406084585
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 125

**Levering:**

2 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1000 mm
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Hoogte	850 mm
Serie	vario
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	4
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	116 kg
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

---

**Accessoires**

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1000 mm	926001 1000
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4