

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 2000/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922671 2000/4
GTIN	4062406084691
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 125

**Levering:**

2 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Serie	vario
Ladenbehuizing diepte	650 mm

Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Gewicht	145 kg
Aantal lades	4
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	950 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000