

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/4mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 922674 2000/4 |
| GTIN          | 4062406084721 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 125

**Levering:**

2 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ladenbehuizing diepte | 650 mm |
| Werkblad diepte       | 750 mm |

|  |  |
|--|--|
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Werkblad lengte  | 2000 mm  |
| Ladenbehuizing hoogte  | 400 mm   |
| Aantal lades   | 4  |
| Lades nuttige diepte in G  | 20   |
| Ladenbehuizing breedte   | 600 mm   |
| Serie  | vario  |
| Lades nuttige breedte  | 500 mm   |
| Werkblad dikte   | 50 mm  |
| Nuttig ladeoppervlak in G  | 20×20  |
| Gewicht  | 145 kg   |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte  | 325 mm   |
| Hoogte   | 950 mm   |
| Lades nuttige breedte in G   | 20   |
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 950 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20×20G   |
| Producttype  | Werkbank   |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21                        | 914227 KO21  |
| lade Fronthoogte lade 75 mm                              | 927800 75    |
| lade Fronthoogte lade 50 mm                              | 927800 50    |
| lade Fronthoogte lade 125 mm                             | 927800 125   |
| Werkbankpoot Hoogte 900 mm                               | 927000 900   |
| Verstevigingsplaat Type 1                                | 927122 1     |
| Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 2000 mm | 926081 2000  |
| Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4      | 927600 400/4 |