

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 1000/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922707 1000/5
GTIN	4062406084820
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Levering:**

2 x werkbankpoten, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Serie	vario
Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	127 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	850 mm
Aantal lades	5
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1000 mm	926241 1000
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1