

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500/5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922714 1500/5
GTIN	4062406084899
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 125

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing breedte	600 mm
------------------------	--------

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Serie	vario
Werkblad lengte	1500 mm
Hoogte	950 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	142 kg
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Aantal lades	5
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900