

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922764 1500/7
GTIN	4062406084998
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Levering:**

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Gewicht	160 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	7
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Serie	vario
Hoogte	850 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800