

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922774 2000/6
GTIN	4062406085124
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal lades	6
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Serie	vario
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	172 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	950 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927600 900/6