

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20×20G,  
Bladlengte: 1500/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922771 1500/7
GTIN	4062406085070
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Levering:**

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1500 mm
-----------------	---------

Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal lades	7
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	950 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	164 kg
Serie	vario
Lades nuttige breedte in G	20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

**Accessoires**

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/7	927600 900/7
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900