

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 1500/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922767 1500/7
GTIN	4062406085032
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Levering:**

1 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Hoogte	850 mm
Lades nuttige breedte in G	20

Gewicht	160 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Serie	vario
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	7
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500