

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 2000/7mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922771 2000/7
GTIN	4062406085094
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Serie	vario
Gewicht	179 kg

Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal lades	7
Hoogte	950 mm
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/7	927600 900/7