

**Minischuurband Ø 90×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568526 40
GTIN	4054596059245
Artikelklasse	53S

Omschrijving**Uitvoering:**

Minibanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel **Cubitron™ II** (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570 / 568575 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Aanzienlijke prestatievoorsprong op **moeilijk te bewerken materialen** zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Technische beschrijving

Schuurband breedte	100 mm
Schuurband-Ø	90 mm
Korrelgrootte	40
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	947A

Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR	568580 AIR
Opnamewals Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
Opnamewals Ø 90×100 mm Type HARD	568580 HARD