

**Garant****Afsteekzwaard Heavy Duty, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 100/5,1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273558 100/5,1
GTIN	4062406085247
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vanaf hoogte van beitelhouder 100 mm met vier plaatszittingen.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Technische beschrijving**

Voor maximale werkstuk-Ø	300 mm
Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	100 mm
Steekbreedte w	5,1 mm
Totale lengte L	500 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

