

Garant**Afsteekzwaard Heavy Duty, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 60/6,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273558 60/6,0
GTIN	4062406085223
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Vanaf hoogte van beitelhouder 100 mm met vier plaatszittingen.

T.b.v.:

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	6 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	60 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	210 mm
Totale lengte L	230 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

