

3M**Vliesschuurband (A) SC-BS, 6×520 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558494 280
GTIN	2050001774910
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

Kleur	blauw
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Korrelvergelijking	280
Uitvoering	A very fine
Serie	SC-BS

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	6 mm
Schuurband lengte	520 mm
Productnaamattribuut	6×520 mm
Fabrikantnummer	SC-BS
Producttype	Vliesschuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	15-20 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	10 m/s	H
RVS	geschikt	10 m/s	
Ti	geschikt	10 m/s	
GG(G)	geschikt	10 m/s	K
CuZn	geschikt	10 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10 m/s	
Hout	geschikt	10 m/s	
Lakken	geschikt	10 m/s	
Uni	geschikt	10 m/s	
droog	geschikt		