

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/T2mm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 922781 1500/T2 |
| GTIN          | 4062406085193  |
| Artikelklasse | 9GG            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Levering:**

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Aantal lades               | 2  |

|  |  |
|--|--|
| Gewicht  | 119 kg   |
| Werkblad diepte  | 750 mm   |
| Lades nuttige diepte in G  | 20   |
| Werkblad dikte   | 50 mm  |
| Ladenbehuizing hoogte  | 800 mm   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Werkblad lengte  | 1500 mm  |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte  | 700 mm   |
| Lades nuttige breedte  | 500 mm   |
| Nuttig ladeoppervlak in G  | 20×20  |
| Serie  | vario  |
| Ladenbehuizing breedte   | 600 mm   |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg   |
| Hoogte   | 850 mm   |
| Ladenbehuizing diepte  | 650 mm   |
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 850 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Deuropeningshoek   | 180 graden   |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20×20G   |
| Producttype  | Werkbank   |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12   | 914226 KO12  |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21   | 914227 KO21  |
| lade Fronthoogte lade 75 mm   | 927800 75    |
| Werkbankpoot Hoogte 800 mm  | 927000 800   |
| Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe<br>Bladlengte 1500 mm       | 926001 1500  |
| Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades<br>Hoogte / aantal lades 800/2 | 927610 800/2 |
| Verstevigingsplaat Type 1   | 927122 1     |