

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/T2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922784 2000/T2
GTIN	4062406085421
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	850 mm

Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	133 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Aantal lades	2
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 800/2	927610 800/2
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800