

**3M****Minischuurband Ø 90×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	568526 120
GTIN	4054596059177
Artikelklasse	53S

## Omschrijving

### Uitvoering:

Minibanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Premium-schuurband** met nauwkeurig gevormde keramische korrel **Cubitron™ II** (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

### Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570 / 568575 (boring Ø 19 mm).  
Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

Aanzienlijke prestatievoorsprong op **moeilijk te bewerken materialen** zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

## Technische beschrijving

Schuurband-Ø	90 mm
Schuurband breedte	100 mm
Korrelgrootte	120
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	947A

---

## Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
Opnamewals Ø 90×100 mm Type HARD	568580 HARD
Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR	568580 AIR