

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 1500/T3mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922791 1500/T3
GTIN	4062406085452
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Levering:

1 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	950 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Aantal lades	3
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	129 kg
Serie	vario
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 900/3	927610 900/3
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900