

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 2000/T2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922787 2000/T2
GTIN	4062406085445
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Levering:**

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Serie	vario
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg

Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	133 kg
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad lengte	2000 mm
Hoogte	850 mm
Aantal lades	2
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 800/2	927610 800/2
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 2000 mm	926241 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1