

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 2000/T3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Levering:**

1 x werkbankpoot, 1 x paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	20x20
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm

Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	vario
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Gewicht	143 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Hoogte	950 mm
Aantal lades	3
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

---

## Accessoires

---

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Mat van zacht PVC, transparant Breedte 2000 mm	951951 2000
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3

Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 900/3	927610 900/3
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000