

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1500/T2mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 922787 1500/T2 |
| GTIN | 4062406085438 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 700 mm |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Ladenbehuizing hoogte | 800 mm |
| Ladenbehuizing breedte | 600 mm |
| Serie | vario |
| Gewicht | 119 kg |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Hoogte | 850 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Ladenbehuizing diepte | 650 mm |
| Werkblad lengte | 1500 mm |
| Aantal lades | 2 |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Werkbank hoogte | 850 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Bladdikte | 50 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Deuropeningshoek | 180 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20×20G |
| Producttype | Werkbank |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| lade Fronthoogte lade 75 mm | 927800 75 |
| Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 800/2 | 927610 800/2 |
| Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm | 926241 1500 |
| Werkbankpoot Hoogte 800 mm | 927000 800 |
| Verstevigingsplaat Type 1 | 927122 1 |