

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 2000/6+7mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922801 2000/6+7
GTIN	4062406085513
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	850 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20

Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	13
Gewicht	219 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Serie	vario
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927600 800/6
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000