

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/7+2Tmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922804 2000/7+2T
GTIN	4062406085582
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75

Deurhoogte (rechts) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	750 mm
Aantal lades	9
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20

Gewicht	185 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Serie	vario
Lades nuttige breedte	500 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 800/2	927610 800/2
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000