

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/6+7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Levering:**

2 × behuizing met lades, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	850 mm
Lades nuttige breedte	500 mm

Werkblad diepte	750 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Aantal lades	13
Serie	vario
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	219 kg
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75

Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927600 800/6
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000